


ZUMALINE


INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

Item No./Model: MS223121-SN


Name / Nazwa: NEBULA




01



02




03



04


NOT INCLUDED
BRAK W ZESTAWIE



05

Listwa zaciskowa nie wchodzi w skład zestawu.
Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowaną osobę.
Terminal block is not included.
Installation must be done by professional service.


Brown – brązowy
Blue – niebieski
Yellow & green – żółty & zielony




06

To change color temperature of main light select the desired color temperature by switch
By zmienić barwę głównego światła ustaw przełącznik we właściwej pozycji

5500K (CW)
4000K (NW)
3000K (WW)



07



08

This product is equipped with light source of efficiency class F and E.
Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej F oraz E.

Light source replaceable by professional service
Źródło światła wymienne przez profesjonalny serwis

Driver replaceable by professional service
Osprzęt sterujący wymienny przez profesjonalny serwis

zmiana natężenia światła za pomocą włącznika ściennego (100% - 40% - 15%)
By zapamiętać pożądane natężenie światła postępuj według niżej podanych kroków:

1. Włącz lampę za pomocą włącznika ściennego.
2. Przy użyciu włącznika ściennego (włączając i wyłączając lampę) ustaw, na co najmniej 7 sekund, wybrane natężenie światła w przedziale 100%-40%-15%
3. Aby zapamiętać wybrane natężenie światła wyłącz lampę na co najmniej 7 sekund. Następnym razem, gdy ją włączysz, lampa będzie świeciła w wybranym uprzednio natężeniu światła.

3-step dimmable by wall switch: 100%-40%-15%
To save the selected brightness follow the steps below:

1. Turn on the lamp using a wall switch.
2. Select desired brightness in range of 100%-40%-15%, for at least 7 seconds, by using a wall switch (off and on)
3. To save the selected brightness, turn off the lamp for at least 7 seconds. Next time you turn on the lamp, the light will have the same brightness as selected before.

AGATA S.A.
Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, POLSKA